

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M30X2,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M30X2,5
GTIN	4062406238490
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30×2,5
Varren nelikulmio □	18 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Alkureiän Ø	27,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Kierteen Ø	30 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H

Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	4
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi