

Garant**Vesipumppupihdit, tiheä siirtoloveus, mustat, Kokonaispituus: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	706001 250
GTIN	4062406238988
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Läpimenevä nivel ja suojus, joka estää käden puristukseen jäämisen. **Hienosäätö** jousitettua nuppia painamalla, joten myös nopea säätö suoraan työkappaleen äärellä on mahdollista. Lukitusuritetut, hammastetut ja kiinnitarttuvat tartuntaleuat. Kiertosuuntaa vastaan suunnattu hammastus kidan takaosassa aggressiivista tarttumista varten. Pinta mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut. Ergonomisesti muotoillut kahvat, joissa liukumista estävä muovipäällyste.

Standardi:**DIN ISO 8976****Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.

Tekninen kuvaus

Avautuma kuusikulmaa varten	46 mm
Kokonaispituus	250 mm
Hienosäätölovién lkm	25
Avautuma (putken paksuus)	2 tuuma
Pinta	mangaanifosfatoitu, leuat kiillotetut
Standardi	DIN ISO 8976
Leukojen malli	lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

kipinöimätön	ei
Pika-asetus	kyllä
Räikän hienosäätömahdollisuus	kyllä
Itsekiristys	kyllä
Puristumisenesto	kyllä
Tuotetyyppi	Putki- ja vesipumppupihdit