

**Garant**

**Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre HSS leveys ap= 1,5 mm, Ø D / Terien lkm Z:  
63/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

**Käyttö:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Terien lkm Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1113
Kiinnityskierre M	M16
suurin työstösyvyys a <sub>e max</sub>	15,75 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub> arvolle a <sub>p</sub> 2,2 mm	40 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub> arvolle a <sub>p</sub> 1,5 mm	33,4 mm
Leveys a <sub>p</sub>	1,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin