

**Garant****Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre Teräs leveys  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D: 63/4$ mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

**Käyttö:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint.  $\varnothing D = 200$  mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

**Tekninen kuvaus**

$\varnothing D_2$	29 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Terien lkm Z	4
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	15,75 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	XC.. 1113
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
Leveys $a_p$	1,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin