

**Garant****Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre HSS leveys ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Tuoteluokka	21P

**Kuvaus****Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

**Käyttö:**

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

**Huom:**

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Kiinnityskierre M	M12

Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$ arvolle $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	12,75 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1119
Leveys $a_p$	1,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	HSS
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin