

Garant

Kiekk- / katkaisujyrsin, kierre HSS leveys $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Terien lkm Z: 50/4mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekk-/katkaisujyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

suurin työstösyvyys $a_{e\max}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Kiinnityskierre M	M12

Terien lkm Z	4
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1113
Kokonaispituus L _{ges} arvolle a _p 2,2 mm	32 mm
Kokonaispituus L _{ges} arvolle a _p 1,5 mm	31,4 mm
Leveys a _p	1,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin