

Garant

**Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre Teräs leveys $a_p= 2,2$ mm, $\varnothing D$ / Terien lkm Z:
63/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. $\varnothing D = 200$ mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	40 mm

Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1119
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
suurin työstösyvyys $a_{e,max}$	15,75 mm
Leveys a_p	2,2 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin