

Garant

**Kiekko- / katkaisujyrsin, kierre Teräs leveys ap= 2,2 mm, Ø D / Terien lkm Z:
50/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Tuoteluokka	21P

Kuvaus**Malli:**

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja **edullisen terästerän** tai laipan ja **huipputarkan, lämpötiloja kestävä HSS-terän**.

Eryteisesti syviin onkaloihin.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. Ø D = 200 mm saatavilla.

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	XC.. 1119
Terän Ø D _c	50 mm

Kiinnityskierre M	M12
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Terien lkm Z	4
suurin työstösyvyys $a_{e\ max}$	12,75 mm
Kokonaispituus L_{ges} arvolle a_p 2,2 mm	32 mm
Leveys a_p	2,2 mm
varren malli	Kierteellinen
Lastuava aine	teräs
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin