

Garant**Tarttuja, Työkappaleen maks.-Ø: 65mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319711 65
GTIN	4062406239169
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Uudenlainen tarttujakonsepti – mahdollistaa tarttumisen sekä sivuttain että edestä.
- Mahdollistaa automaattisen käytön konekäytössä tai ohjelmakulun hydraulisella tarttujaohjauksella jäähdytysnesteen paineen (3 – 50 bar) kautta.
- Laadukkaat komponentit: runko-osa eloksoitua alumiinia, kuluvat komponentit karkaistua terästä ja hiottu tai kovapinnoitettu.
- Ainutlaatuinen mekaniikka kaksoiskuulaohjauksella tai kaksoismäntäperiaatteella mahdollistaa maksimaalisen kulumisenkeston ja suurien työkappalepainojen käsittelyn (veto 26 kg, nosto 16 kg).

Etu:

- Ei naarmujälkiä komponenttiin (myös valmisosiin tarttuminen).
- Sivuttainen tarttuminen – tartuin on mahdollista siirtää erittäin lähelle sorvausistukkaa.
- Suurien painojen siirtäminen.
- Erittäin joustava – erilaisten kiinnitettävien sovittimien kautta tartuinta on mahdollista käyttää sekä VDI- että myös BMT-revolverina. Leukaliitäntä 1/16 tuumaa × 90°, eli myös vakiopäälileukojen käyttö on mahdollista. (BMT vain sisäsorvauspitimen kanssa)
- Paine ja siten myös pitovoima osittain säädettävissä (75 – 100 %).
- Vaatii äärimmäisen vähän huoltoa.

Käyttö:

Tangon vetäminen koneessa mm. koneille, joissa ei ole tangonsyöttölaitetta. Valmiiden komponenttien automaattinen ottaminen ja siirtäminen pääkarasta vastakaraan mahdollista. Kiinnitysalue (leuoilla nro 319718) 8 – 65 mm.

Erikoistarvike:

Sovittimet nro 319713; 319714; 319716 ja päälileuka nro 319718.

Huomautus:

Ohjelmointiin liittyvät ohjeet, katso käyttöohje.

Tekninen kuvaus

Pituus	90 mm
Leveys	46 mm
Korkeus	85,6 mm
Tuotetyyppi	Tarttuja

Tarvikkeet

Päälileuat tarttujalle Kiinnitysalue ALU mm	319718 ALU
Päälileuat tarttujalle Kiinnitysalue 20-45 mm	319718 20-45
VDI-sovitin tankotarttujaan Tyyppi 40	319714 40
VDI-sovitin taivutettu tankotarttujaan Tyyppi 40-A	319716 40-A
VDI-sovitin taivutettu tankotarttujaan Tyyppi 30-A	319716 30-A
Tarttjasovitin varren Ø D1 32 mm	319713 32
Päälileuat tarttujalle Kiinnitysalue 8-20 mm	319718 8-20
VDI-sovitin tankotarttujaan Tyyppi 30	319714 30
Päälileuat tarttujalle Kiinnitysalue 45-65 mm	319718 45-65