

Garant**VC.T 160404, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 4 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 25 - 175 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	25 - 175 m/min
Laji	HB730-1
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f	0,15 - 0,25 mm/kierr,
Pinnoitus	Nano-PVD
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	UNI
lastunmurtaja	XUM
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä