

Garant**DC.T 070202, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 3,3 mm
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Laji	HB730-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Pinnoitus	Nano-PVD
lastunmurtaja	XUM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä