


Garant**CNMG 120404, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Laji	HB730-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Pinnoitus	Nano-PVD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

lastunmurtaja	XUM
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä