

Garant**CC.T 09T304, Laji: HB730-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 09T304 HB730-1 Laji: HB730-1
lastunmurtaja: XUM
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 2 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 35 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	XUM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	35 - 230 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Laji	HB730-1
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 2 mm

Pinnoitus	Nano-PVD
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä