

Garant**Kierreleuan runko pituudentasauksella VDI, Varren ØD1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319793 30
GTIN	4062406239848
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

VDI-varsi.

Luja pidin, kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu. Työnnön ja vedon pituudentasaus kalibroitujen kierteiden valmistamiseen. vakio-DIN-kierreleukojen kiinnitys (pyöreä malli).

Etu:

- **Modulaarinen järjestelmä vähentää kustannuksia.**
- **Kaikki vaihtoholkit sopivat peruspitimeen.**
- **Keskitetty jäähdytysnesteen syöttö.**
- **Täsmällinen myös pitkissä kierteissä.**
- **Kierteen korkea laatu.**

Käyttö:

Ulkokierteiden tekeminen kierreleukojen avulla. Käyttö ensisijaisesti sorveissa, mutta soveltuvat myös jyrsinkoneille.

Erikoistarvike:

Kierreleukasovitin nro 319795.

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, veto	12 mm
Pituus L	71 mm
Pituudentasaus, työntö	4 mm

Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
VDI-koko	30
Ø D ₂	70 mm
Ø D ₁	30 mm
Tuotetyyppi	Kierreleukapidike

Tarvikkeet

KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M10	319795 M10
KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M12-M14	319795 M12-M14
KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M3-M6	319795 M3-M6
KierreleukasovitinVaihtopää Kierteelle M7-M9	319795 M7-M9