



## Työntömitta, erittäin pitkät mittausnoukat, Mittausalue: 800mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415188 800
GTIN	4062406239503
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Nonius heijastamattomiksi mattakromattu. Mittauspinnat on karkaistu ja hiottu. **Pitkät mittausleuat suurien työkappaleiden ja työkappaleen Ø :n mittaukseen.** Hienosäätö. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin.

**Erittäin pitkät mittausleuat**, ilman hienosäätöä.

### Tekninen kuvaus

Leukapituus	300 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kalibrointi	A1
Pakkaus	kestävä rasia
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
virheraja	0,17 mm
Paino	3,5 kg
Lukema	0,05 mm
Jaotus	1/20 mm

Mittausalue	0 - 800 mm
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000