

**Garant****Liuskahiomalaikka long life ZA litteä, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565270 40
GTIN	4062406239947
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:**

- **Premium-zirkonikorundi (ZA)** mahdollistaa maksimaalisen hiontatehon.
- **Luja polyesteri-puuvillaekoitekuitu** kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
- **Vakaan lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.**
- **Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.**
- **Parhaat tulokset heikoissa ja tehokkaissa kulmahiomakoneissa.**

**long life** - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa **maksimaalisen käyttöiän.**

**Käyttö:**

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	litteä
Rakeisuus	40
Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		