



Putkihitsauspihdit, Kokonaispituus: 280mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	709501 280
GTIN	4062406241070
Tuoteluokka	72B

Kuvaus

Malli:

U:n muotoiset tartuntaleuat, mutta ylemmät leuat on taivutettuprismamaisiksi, minkä ansiosta pihdeissä on pitävä, putkille sopiva 3-pistekiinnitys. Luja, jousiteräksinen pihtirunko. Pihdit ovat täysniklatut.

Käyttö:

Keskitettyyn kiinnittämiseen hitsattaessa putkia tai pyöreitä tankoja.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiiniterästä.

Varaosa:

Varajousi, nro 708301, koko 10.

Tekninen kuvaus

Avautuma (putken paksuus)	2/5 – 2.3/4 tuuma
Avautuma (putken paksuus)	10 - 70 mm
Kokonaispituus	280 mm
Avautuma a	90 mm
ylätartuntaleuka	prismamainen
Leukojen malli	U-muoto - prismamainen
Tuki	3-pistekiinnitys
pihtien materiaali	jousiteräs

Tartuntaleuan materiaali	kromivanadiiniterästä
Pinta	niklattu
Tuotetyyppi	Puristuspihdit

Tarvikkeet

Jousi Tyyppi 10	708301 10
-----------------	-----------