

**Garant****Hiomakangas (A) vankka, hyvin joustava, 230×280 mm, Rakeisuus: 120****Tilaustiedot**

Tilausnumero	556790 120
GTIN	4045197807779
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä**. Arkin koko 230×280 mm. Erittäin **kestävä ja joustava hiomakangas** (öljyn- ja bensiininkestävä). Mukautuu erinomaisesti työkalun geometriaan. Voidaan repäistä pituussuunnassa siistein reunoin ja viivasuoraan ilman rispaantumista.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	120
Hienousaste	keskikova
Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
hiomalaikan leveys	280 mm
hiomalaikan pituus	230 mm
Tuotenimen määrite	230×280 mm

Tuotetyyppi

Hiomakangas

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

**Tarvikkeet**

Kuminen hiomatuki	557600
Teräskovasin	556950