

Garant**Hiomakangas (A) vankka, hyvin joustava, 230×280 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 556790 320 |
| GTIN | 4045197808011 |
| Tuoteluokka | 51E |

Kuvaus**Malli:**

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.** Arkin koko 230×280 mm. Erittäin **kestävä ja joustava hiomakangas** (öljyn- ja bensiininkestävä). Mukautuu erinomaisesti työkalun geometriaan. Voidaan repäistä pituussuunnassa siistein reunoin ja viivasuoraan ilman rispaantumista.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|--------------|
| Rakeisuus | 320 |
| Hienousaste | eritt. hieno |
| Hioma-aine | Korundi |
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| hiomalaikan leveys | 280 mm |
| hiomalaikan pituus | 230 mm |
| Tuotenimen määrite | 230×280 mm |

Tuotetyyppi

Hiomakangas

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | | |
| Teräs < 67 HRC | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Muovi, lasikuitumuovi | soveltuu | | |
| puu | soveltuu | | |
| lakka | sopii rajoituksin | | |
| Uni | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------|--------|
| Teräskovasin | 556950 |
| Kuminen hiomatuki | 557600 |