

Garant

**Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava, 115 mm×50 m,
Rakeisuus: 180**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	556980 180
GTIN	4045197808097
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.**

Säästörulla, leveys 115 mm, kaikkiin yleisiin laahauskoneisiin. **Käytännöllinen irrotus rullan keskeltä** takaa siistin työpaikan ja hiontarullan vauriottoman käytön loppuun asti.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti metallille. Myös puun ja maalipintojen työstöön.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Rakeisuus	180
Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A

Säästörullan leveys	115 mm
Säästörullan pituus	50 m
Tuotenimen määräite	115 mm×50 m
integroitu repäisyterä	kyllä
Tuotetyyppi	Hiomakangas

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		