

Garant**Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen taakse siirretty, VX3, Tyyppi: Z30VX3RIKD****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319919 Z30VX3RIKD
GTIN	4062406241186
Tuoteluokka	31W

Kuvaus**Malli:**

Käyttö **kiekkorevolvereissa**. Oikeakätinen malli. Välytys 1:1. Toteutus sisäjähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria. Suuntaus **vakionastalistan avulla**.

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, **DMG Gildemeister CTX** ja **Sauter**-revolveri. Käyttökytkin **DIN 5480**. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi. Enimmäiskierrosluku 8000 min⁻¹.

IKD-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen.

IM-malli – sisäpuolnen kiristysmutteri.

Kavennetun mallin ansiosta enemmän työskentelytilaa.

Etu:

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.**
- **Sisäjähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

Käyttö:

Mahdollisimman paljon lastuamisia yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

Sopii :

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

Toimituksen sisältö:

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Sopivat hylsyt Varia VX nro 319802 – 319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761 – 319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680 – 309745.

Huomautus:

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiivistyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**
- **Hankaliin jrsintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.**

Työkalujen kiinnitys: Varia VX3

l_1 : 106 mm

b_1 : 23 mm

b_2 : 88,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 70 mm

Jäähdytys: sisäinen

Tekninen kuvaus

x	70 mm
b_1	23 mm
b_2	88,5 mm
h_1	68 mm
l_1	106 mm
Jäähdytys	sisäinen
Sovitin	VX3
VDI-koko	30
Työkalujen kiinnitys	Varia VX3
Tuotetyyppi	Konekäyttöinen työkalu

Tarvikkeet

Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 16 mm	319823 16
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 6 mm	319823 6
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 8 mm	319823 8
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX3 Tuurnan Ø d1 22 mm	319835 22
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkkikoolle 32	319802 32
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX3 Tuurnan Ø d1 27 mm	319835 27
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkkikoolle 20	319802 20
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 12 mm	319823 12
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkkikoolle 25	319802 25
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 25 mm	319823 25
Aksiaalinen jysintuurnanpidin VARIA VX3 Tuurnan Ø d1 16 mm	319835 16
Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkkikoolle 16	319802 16
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 20 mm	319823 20
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 Kiinnitys-Ø D1 10 mm	319823 10