

**Garant****Konekäyttöinen työkalu, radiaalinen, TOEM-lista, ER25, Tyyppi: 30-25-LIKD****Tilaustiedot**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Tilausnumero | 319939 30-25-LIKD |
| GTIN         |                   |
| Tuoteluokka  | 31W               |

**Kuvaus****Malli:**

Sopii käyttöön kaikissa CNC-sorveissa, **DMG Gildemeister CTX** ja **Sauter**-revolveri. Käyttökytin **DIN 5480**. Työkalujen jännite käytöllä varustettuun työkaluun ER-kiristysholkkien kautta ulkoisilla muttereilla tai VARIA VX -pikavaihtojärjestelmän kautta EWS:n lisenssillä. Ulkoinen jäähdytys jäähdytysaineputken kautta, sisäinen jäähdytys työkalun kautta suoraan karan läpi.

Enimmäiskierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

IKD-malli – Keraaminen tiiviste, paineet 70 baariin asti, täysin kuivakäyntikelpoinen.

Vastelista (42,5-TOEM).

Käyttö **tähtirevolvereissa**. Vasenkätinen malli, eli työstö pääkaran suuntaan. Väilytys 1:1.

Toteutus sisäjähdytyksellä sisäisesti, enint. 70 baaria.

**Etu:**

- **Rakenne optimoitu painon ja geometrian suhteen.**
- **Prosessiturvallisuus laadukkaiden komponenttien ansiosta, pitkä-ikäisyys.**
- **Suurten vääntömomenttien siirto.**
- **100 %:n valvonta – kullekin käytöllä varustetulle työkalulle toteutetaan oma tulo-ohjelma.**
- **Sisäjähdytys: erityisesti kehitetty ja patentoitu tiiviste.**

**Käyttö:**

Mahdollisimman paljon lastuamisvaiheita yhdellä kiinnityksellä. Tilan puuttuessa (kiinnityspaikkoja käytettävissä) revolverissa.

**Sopii:**

DMG Gildemeister CTX. Osittain Emco, Hardinge, Monforts, Scherer jne., DIN 5480.

**Toimituksen sisältö:**

Käytöllä varustettu työkalu kiristysholkkiin: sis. kiinnitysmutterin ja haka-avaimen. Käytöllä varustettu työkalu VARIA VX: sis. kiristysavaimen.

#### Erikoistarvike:

Sopivat hylsyty VARIA VX nro 319802 – 319888, ER-pikavaihtoadapteri nro 319761 – 319781, ER-kiristysholkkisarja nro 308941 – 309878, ER-kiristysavain nro 309680 – 309745.

#### Huomautus:

- **Muita käyttölaitetyyppejä (esim. DIN 5482), välityssuhteita, mittoja, BMT-kiinnityksiä jne. tilauksesta: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Sisäisellä jäähdytyksellä varustetut työkalut, ei kuivakäyntiä vakiotiiviväyksellä, jäähdytysnesteen suodatus < 50 µm.**
- **Suositus: Käytä VARIA VX -mallia vääntömomenttityökalulla (enint. 6 Nm).**
- **Hankaliin jyrksintätöihin suositellaan tilauksesta saatavilla olevaa kartiorullalaakerilla varustettua mallia.**

## Tekninen kuvaus

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| b <sub>1</sub>       | 67 mm                  |
| Jäähdytys            | sisäinen               |
| x                    | 100 mm                 |
| l <sub>1</sub>       | 126 mm                 |
| b <sub>2</sub>       | 59,5 mm                |
| h <sub>1</sub>       | 64 mm                  |
| Sovitin              | ER25                   |
| VDI-koko             | 30                     |
| Työkalujen kiinnitys | ER25                   |
| Tuotetyyppi          | Konekäyttöinen työkalu |

## Tarvikkeet

|   |           |
|---|-----------|
| Varia-kiristysholkki VARIA VX4 ER-kiristysholkkikoolle 25 | 319804 25 |
| Varia-kiristysholkki VARIA VX3 ER-kiristysholkkikoolle 25 | 319802 25 |