

Garant**Magneetitarttuimen vaihtolevy, PA, Ø / korkeus: 120/20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358716 120/20
GTIN	4062406241827
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Vaihtolevy polyamidia PA6.

Käyttö:

Valmiin työkappaleen vastakkaisten ääriviivojen hyödyntäminen muotosulkeeseen kiertämiseen (enint. 50 r/min) ja komponentin kuljettamiseen. Yhdistäminen magneetitarttuimeen neljällä ruuvilla.

Huomautus:

Vaihtolevyt on mahdollista valmistaa myös itse. Työkappaleiden geometrioiden lastuavan työstön lisäksi voidaan käyttää myös materiaalia lisääviä tulostusmenetelmiä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁	120 mm
Korkeus H ₁	20 mm
Ø D ₂	90 mm
korkeus H ₂	7 mm
Tuotetyyppi	Magneetitartuin