

Garant**Magneetitarttuimen vaihtolevy, PA, Ø / korkeus: 160/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358716 160/40
GTIN	4062406241858
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Vaihtolevy polyamidia PA6.

Käyttö:

Valmiin työkappaleen vastakkaisten ääriiviivojen hyödyntäminen muotosulkeiseen kiertämiseen (enint. 50 r/min) ja komponentin kuljettamiseen. Yhdistäminen magneetitarttuimeen neljällä ruuvilla.

Huomautus:

Vaihtolevyt on mahdollista valmistaa myös itse. Työkappaleiden geometrioiden lastuavan työstön lisäksi voidaan käyttää myös materiaalia lisääviä tulostusmenetelmiä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁	160 mm
korkeus H ₂	27 mm
Korkeus H ₁	40 mm
Ø D ₂	130 mm
Tuotetyyppi	Magneetitartuin

