

**Garant****Magneetitarttuimen vaihtolevy, PA, Ø / korkeus: 80/20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358716 80/20
GTIN	4062406241803
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Vaihtolevy polyamidia PA6.

**Käyttö:**

Valmiin työkappaleen vastakkaisten ääriivojen hyödyntäminen muotosulkeiseen kiertämiseen (enint. 50 r/min) ja komponentin kuljettamiseen. Yhdistäminen magneetitarttuimeen neljällä ruuvilla.

**Huomautus:**

Vaihtolevyt on mahdollista valmistaa myös itse. Työkappaleiden geometrioiden lastuavan työstön lisäksi voidaan käyttää myös materiaalia lisääviä tulostusmenetelmiä.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
korkeus H <sub>2</sub>	7 mm
Korkeus H <sub>1</sub>	20 mm
Tuotetyyppi	Magneetitartuin