

**HOLEX****HT-istukka, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303469 20
GTIN	4062406240059
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.

**Etu:**

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque) prosessivarmaan työstöön.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Lämmönsieto 120 °C.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jrsintään.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

**Huomautus:**

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	83,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	45,5 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Ulko- $\varnothing$ D	49,25 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302155; 302150; 302165
Sovitin	BT 50lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka