

Garant**Magneettitarttuimen vaihtolevy, alumiini, Ø / korkeus: 160/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358717 160/40
GTIN	4062406241919
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Vaihtolevy alumiinia.

Käyttö:

Valmiin työkappaleen vastakkaisten ääriivivojen hyödyntäminen muotosulkeiseen kiertämiseen (enint. 50 r/min) ja komponentin kuljettamiseen. Yhdistäminen magneettitarttuimeen neljällä ruuvilla.

Huomautus:

Vaihtolevyt on mahdollista valmistaa myös itse. Työkappaleiden geometrioiden lastuavan työstön lisäksi voidaan käyttää myös materiaalia lisääviä tulostusmenetelmiä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₁	160 mm
Ø D ₂	130 mm
Korkeus H ₁	40 mm
korkeus H ₂	27 mm
Tuotetyyppi	Magneettitarttuin

