

**HOLEX****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307507 20
GTIN	4062406242039
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

**Huomautus:**

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	90 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Säätöalue V	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165; 302150

kierre M	M16 × 1
L <sub>3</sub>	48 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
	302155 14

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø  
D1 14 mm

Lieriömäinen puhdistusturnamuovi Tapin Ø 20 mm	343720 20
--	-----------

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
---	-----------

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
---	----------

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
--	-----------

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
--	----------

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
--	-----------

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
--	----------

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
--	----------

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
---	----------