



Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307517 12
GTIN	4062406242077
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	32 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Sopiva kavennusholkki	302135; 302140; 302145; 302147
Säätöalue V	10 mm
Ulkonema A-mitta	95 mm
kierre M	M10 × 1

Ulko-Ø D	50 mm
L ₃	47 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302140 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302140 5
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302135 6
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302140 4

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 12 mm	343720 12