

HOLEX**Hydraulikiristysistukka HT, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307552 20
GTIN	4062406240066
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Etu:

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

Käyttö:

- Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Huomautus:

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
----------------------------	-------

Hyötypituus L ₁	54 mm
Ulko-Ø D	52,5 mm
Sopiva kavennusholkki	302150; 302155; 302160; 302165
Ulkonema A-mitta	80 mm
Säätöalue V	10 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12