

**HOLEX****Hydraulikiristysistukka HT, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307557 20
GTIN	4062406240073
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

**Etu:**

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

**Käyttö:**

- Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

**Huomautus:**

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Säätöalue V	10 mm
-------------	-------

Sopiva kavennusholkki	302150; 302155; 302160; 302165
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	20 mm
Ulko- $\varnothing$ D	52,5 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	61 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 16 mm	302155 16
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 8 mm	302160 8
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 10 mm	302160 10
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 6 mm	302155 6
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 12 mm	302155 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 14 mm	302160 14
Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys- $\varnothing$ D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys- $\varnothing$ D1 6 mm	302160 6

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302160 5
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302155 3
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302155 5
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302160 12
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302155 8