

**HOLEX****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 307507 16     |
| GTIN         | 4062406242022 |
| Tuoteluokka  | 32A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

**Huomautus:**

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

**Tekninen kuvaus**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ulkonema A-mitta           | 90 mm |
| Ø D <sub>2</sub>           | 38 mm |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 16 mm |
| L <sub>3</sub>             | 45 mm |
| kierre M                   | M12×1 |
| Ulko-Ø D                   | 50 mm |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Säätöalue V                         | 10 mm                              |
| Sovitin                             | HSK-A 63                           |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69882-7                        |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Muoto                               | A                                  |
| Sisäjähdytys                        | kyllä, enint. 80 baaria            |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Ballufchip-reikä                    | kyllä                              |
| Tuotetyyppi                         | Hydraulikiristysistukka            |

## Tarvikkeet

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 16 mm | 343720 16 |
|-------------------------------------------------|-----------|