

**Garant**

**Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava, 40 mm×50 m,  
Rakeisuus: 400**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	556965 400
GTIN	4045197808325
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Tiheä, vankka ja **erittäin joustava** puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu **normaalikorundi (A)**. Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. **Korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.**

**Säästörulla käytännöllisessä annostelukotelossa**, täyttöaste näkyy helposti tarkistusraosta ja katkaisuterä on laadukas.

**Käyttö:**

**Soveltuu erinomaisesti metallille.** Myös puun ja maalipintojen työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	eritt. hieno
Rakeisuus	400
Syvät annostelijat	205 mm
Annostelijan korkeus	205 mm

Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Säästörullan leveys	40 mm
Säästörullan pituus	50 m
Tuotenimen määrite	40 mm×50 m
integroitu repäisyterä	kyllä
Tuotetyyppi	Hiomakangas

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		