



Pesupallo, Varren Ø d1: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	358952 20
GTIN	4060576125374
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Etu:

- Edullinen yksikkö joustavaan automatisointiin koneessa.
- Nopea, automatisoitu puhdistus mahdollistaa koneen maksimaalisen käyttöasteen.
- Sivuaajat vähenevät minimiin.
- Lisääntynyt turvallisuus koneenkäyttäjälle.
- Työskentelyalue 360°.
- Haluttujen sisäjähdytyksellä varustettujen työkalunpidinjärjestelmien kiinnitykseen.

Toiminto:

Puhdistuslaite toimii hydraulisesti konenesteen (suodatettu, maks.hiukkaskoko 30 µm) kautta tai pneumaattisesti ISO 8573-1:2010 -standardin mukaisen suodatetun paineilman kautta. Kuulapään suuttimista suihkuaa voimakkaasti ulos ilmaa tai jäähdytysainetta, joka puristuu työkalukiinnittimestä puhdistuslaitteen varressa olevan reiän kautta. Pää pystyy karaa siirrettäessä lisäksi pyörimään ja saavuttaa sen ansiosta viimeisimmänkin kulman työtilassa. Lukitusruuvit ja kuristinosa muuttavat puhdistussuihkua.

Tekninen kuvaus

Pituus L	78 mm
----------	-------

L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
Enimmäiskierrosluku	100 min ⁻¹
Työstöalue	360 astetta
maks. jäähdytysaineen paine	80 bar
Tuotetyyppi	Pesupallo