

Garant**Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 50 A = 200, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301154 22
GTIN	4062406242145
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvien.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	200 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Kiinnitys- \varnothing D ₁	22 mm
Sovitin	SK 50 A = 200
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna