

**Maalarinteippisarja, luonnonvärinen, Leveys×pituus(mm×m): 24X50****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 083769 24X50  |
| GTIN         | 4062406242244 |
| Tuoteluokka  | 02A           |

**Kuvaus****Malli:**

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseen.

Kevyesti krepattu, hyvin tarttuva, sisäkäyttöön tarkoitettu teippi lyhytaikaisiin peitetöihin tasaisilla pinoilla. Lämmönkestävä 60°C:seen asti.

**Suositus:**

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Liimamassa: luonnonkumi

Paksuus: 0,14 mm

Teippien lukumäärä: 9

**Tekninen kuvaus**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| lämmönkestävyys enintään | 60 °C          |
| Väri                     | luonnonvärinen |
| Rungon materiaali        | Rappausteippi  |
| Käyttö                   | Niputus        |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Käyttö                  | Peittäminen  |
| Käyttö                  | Liimaus      |
| Käyttö                  | Kiinnitys    |
| Vetolujuus              | 3 N/mm       |
| Liimamassa              | luonnonkumi  |
| Vähimmäissäilyvyysaika  | 12 kk        |
| Pituus                  | 50 m         |
| Venymiskyky             | 10 %         |
| Paksuus                 | 0,14 mm      |
| Liimausvoima teräksessä | 0,32 N/mm    |
| Teippityyppi            | Yksisivuinen |
| Varaston ilmankosteus   | 50 %         |
| Lineri olemassa         | ei           |
| Leveys                  | 24 mm        |
| Säilytyslämpötila       | 20 °C        |
| Teippien lukumäärä      | 9            |
| Tuotetyyppi             | Teippi       |