

**Kangasteippi, hopea, Leveys×pituus(mm×m): 48X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Hotmelt-liimalla varustettu kangasteippi helppoihin rajaus- ja korjaustöihin. PE-laminoinnin ansiosta myös vettä hylkivä. Voidaan käyttää myös lukuisiin peite- ja rajaustöihin. Erityisesti käyttötarkoituksiin, joissa vetolujuudelle asetetaan korkeita vaatimuksia. Helposti kelautuva, katkaistava ja sen lisäksi hankausta kestävä.

Käyttöikä sisä- ja ulkotiloissa enintään 2 viikkoa.

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Teippityyppi: Yksisivuinen

Liimamassa: Synteettinen kumi

Paksuus: 0,17 mm

Tekninen kuvaus

lämmönkestävyys enintään	75 °C
Väri	hopea
Rungon materiaali	Tekstiili

Erityisominaisuus	käsinkatkaistava
Vetolujuus	3,5 N/mm
Liimamassa	Synteettinen kumi
Leveys	48 mm
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Niputus
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Pakkaaminen
Käyttö	Liimaus
Pituus	50 m
Lineri olemassa	ei
Venymiskyky	25 %
Varaston ilmankosteus	50 %
Paksuus	0,17 mm
Kankaan tiheys	32
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Liimausvoima teräksessä	0,75 N/mm
Teippityyppi	Yksisivuinen
Säilytyslämpötila	20 °C
Tuotenimen määrite	hopea
Tuotetyyppi	Teippi