

**Maalarinteippisarja, luonnonväriinen, Leveys×pituus(mm×m): 18X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseen.

Kevyesti krepattu, hyvin tarttuva, sisäkäyttöön tarkoitettu teippi lyhytaikaisiin peitetöihin tasaisilla pinoilla. Lämmönkestävä 60°C:seen asti.

**Suositus:**

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Liimamassa: luonnonkumi

Paksuus: 0,14 mm

Teippien lukumäärä: 12

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
lämmönkestävyys enintään	60 °C
Vetolujuus	3 N/mm
Teippityyppi	Yksisivuinen

Käyttö	Niputus
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Kiinnitys
Varaston ilmankosteus	50 %
Säilytyslämpötila	20 °C
Paksuus	0,14 mm
Liimausvoima teräksessä	0,32 N/mm
Lineri olemassa	ei
Liimamassa	luonnonkumi
Väri	luonnonvärinen
Leveys	18 mm
Rungon materiaali	Rappausteippi
Pituus	50 m
Teippien lukumäärä	12
Venymiskyky	10 %
Tuotetyyppi	Teippi