

**Täsmäteippisarja, Leveys×pituus(mm×m): 30X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseen.

Terävät värireunat tasaisilla ja kevyesti karheilla pinnoilla, UV-kestävä.

- **Ohut vakiomaalarinteippi erikoispaperia (Washi) täsmällisille maalireunoille sileillä ja hieman karkeilla pinnoilla**
- **Hyvä pito ja repäisylujuus**
- **Käyttöikä sisätiloissa enintään 3 kuukautta ja ulkona enintään 4 viikkoa**

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Liimamassa: Akrylaatti

Paksuus: 0,08 mm

Teippien lukumäärä: 8

Tekninen kuvaus

Pituus	50 m
Teippien lukumäärä	8

Leveys	30 mm
Väri	oranssi
Liimausvoima teräksessä	0,11 N/mm
lämmönkestävyys enintään	100 °C
Lineri olemassa	ei
Varaston ilmankosteus	50 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Säilytyslämpötila	20 °C
Venymiskyky	4 %
Paksuus	0,08 mm
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	käsinkatkaistava
Erytisominaisuus	Terävä värireuna
Liimamassa	Akrylaatti
Käyttö	Niputus
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Liimaus
Vetolujuus	3,8 N/mm
Tuotetyyppi	Teippi