

HOLEX**Täsmäteippisarja, Leveys×pituus(mm×m): 18X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöiset teipit lukuisiin käyttöaloihin, kuten **korjaukseen, suojaamiseen, liimaamiseen ja pakkaamiseen.**

Terävät värireunat tasaisilla ja kevyesti karheilla pinnoilla, UV-kestävä.

- **Ohut vakiomaalarinteippi erikoispaperia (Washi) täsmällisille maalireunoille sileillä ja hieman karkeilla pinnoilla.**
- **Hyvä pito ja repäisylujuus.**
- **Käyttöikä sisätiloissa enintään 3 kuukautta ja ulkona enintään 4 viikkoa.**

Suositus:

Tarkista pinnan soveltuvuus ennen liimaamista.

Tekninen kuvaus

Teippien lukumäärä	12
Paksuus	0,08 mm
Pituus	50 m
Venymiskyky	4 %

Varaston ilmankosteus	50 %
Liimausvoima teräksessä	0,11 N/mm
Vetolujuus	3,8 N/mm
Käyttö	Niputus
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Liimaus
Teippityyppi	Yksisivuinen
Liimamassa	Akrylaatti
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	käsinkatkaistava
Erytisominaisuus	Terävä värireuna
Säilytyslämpötila	20 °C
Väri	oranssi
Lineri olemassa	ei
Leveys	18 mm
lämmönkestävyys enintään	100 °C
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Tuotetyyppi	Teippi