

HOLEX**Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavareillä, SK 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300225 8
GTIN	4062406242602
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.**Jäähdytyskanavareit. Ei lukittava.****Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	28 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	50 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm	309900 8
--	----------