

HOLEX**Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 100, Kiinnitys-
Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300255 14 |
| GTIN | 4062406242824 |
| Tuoteluokka | 32A |

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.**Jäähdytyskanavareit. Ei lukittava.****Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ulkonema A-mitta | 100 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 14 mm |
| Ulko-Ø D | 44 mm |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 |
| Sovitin | SK 40 A = 100 |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | AD |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|