

HOLEX
**Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavareillä, SK 40 A = 100, Kiinnitys-
Ø D1: 18mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	300255 18
GTIN	4062406242848
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.

Jäähdytyskanavareit. Ei lukittava.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella väntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulkonema A-mitta	100 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD

Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16
---	-----------