

**Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300277 32
GTIN	4062406242954
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	72 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Ulkonema A-mitta	160 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32
---	-----------