

HOLEX**Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavareillä, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300325 6
GTIN	4062406243074
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.**Jäähdytyskanavareit. Ei lukittava.****Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella väntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Ulko-Ø D	25 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ulkonema A-mitta	63 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6
--	----------