



Weldon-istukka, muoto AD jäähdytyskanavareillä, SK 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	300325 14
GTIN	4062406243111
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.

Jäähdytyskanavareiät. Ei lukittava.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella väntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	44 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Ulkonema A-mitta	63 mm
Sovitin	SK 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1

Muoto	AD
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12
---	-----------