


Garant**HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka, BT 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 16M****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302844 16M |
| GTIN | 4062406243432 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Ulko- ja sisäkartiot hiottu, ja kaikki varret on kovasorvattu, mikä takaa tasaisemman käynnin. Balluffchip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min⁻¹).

Etu:

- **Erinomainen pyörintätarkkuus järjestelmässä (istukka + kiristysholkki + kiinnitysmutteri), 3 µm pyörintä 2 µm kiristyspihdeillä, 6 µm pyörintä 5 µm kiristyspihdeillä.**
- **Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 verrattuna tavalliseen ER-istukkaan).**
- **2-osainen kiinnitysmutteri vähentää tärinää.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **tarkkuuskiinnitysmutterin**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806,
AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835,
ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434,
ER-kiristysholkit, Fahrion nro 308901 - 309434,
ER-kiristysavaimet nro 309748; 309749; 309757; 309758.

Huomautus:

- **Kiristää vain nimellis-Ø varren Ø -toleranssiin h 10.**
- **Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.**
- **Käytä vain yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.**

Kiinnitysalue: 1 - 10 mm
Ulko-Ø D: 24 mm
ER-varakiinnitysmutteri: 309618 16M

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysalue | 1 - 10 mm |
| Ulko-Ø D | 24 mm |
| ER-varakiinnitysmutteri | 309618 16M |
| Sovitin | BT 40 A = 100 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Ballufchip-reikä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| ER-monomutteri mini HiRunER Mini kiristysholkki-istukoihin ER-holkeille 16M | 309618 16M |
| HiRunER-pyöräavain Tyyppi 16M | 309757 16M |
| HiRunER-pyöräavain momenttiavaimeen Tyyppi 16M | 309758 16M |