

Garant**HiRunER tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka, BT 30 A = 60, ER-kiristysholkkikoolle: 16M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302839 16M
GTIN	4062406243418
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Ulko- ja sisäkartiot hiottu, ja kaikki varret on kovasorvattu, mikä takaa tasaisemman käynnin. Ballufchip-poraus, tehokas kiinnitysmutteri (jopa 25000 min⁻¹).

Etu:

- **Erinomainen pyörintätarkkuus järjestelmässä (istukka + kiristysholkki + kiinnitysmutteri), 3 µm pyörintä 2 µm kiristyspihdeillä, 6 µm pyörintä 5 µm kiristyspihdeillä.**
- **Erinomainen pitovoima (kerroin jopa 2 verrattuna tavalliseen ER-istukkaan).**
- **2-osainen kiinnitysmutteri vähentää tärinää.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **tarkkuuskiinnitysmutterin**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308806,
AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835,
ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434,
ER-kiristysholkit, Fahrion nro 308901 - 309434,
ER-kiristysavaimet nro 309748; 309749; 309757; 309758.

Huomautus:

- **Kiristää vain nimellis-Ø varren Ø -toleranssiin h 10.**
- **Älä käytä kiristysmutteria yhdessä tiivisterenkaan kanssa.**
- **Käytä vain yhdessä Fahrion-kiristysholkkien kanssa.**

Kiinnitysalue: 1 - 10 mm
Ulko-Ø D: 24 mm
ER-varakiinnitysmutteri: 309618 16M

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 10 mm
ER-varakiinnitysmutteri	309618 16M
Ulko-Ø D	24 mm
Sovitin	BT 30 A = 60
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-monomutteri mini HiRunER Mini kiristysholkki-istukoihin ER-holkeille 16M	309618 16M
HiRunER-pyöräavain Tyyppi 16M	309757 16M
HiRunER-pyöräavain momenttiavaimen Tyyppi 16M	309758 16M