

**Garant****ER-monomutteri mini HiRunER Mini kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille:  
11M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309618 11M
GTIN	4062406243487
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Kapea, symmetrinen malli.

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.

**Sopii :**

HiRunER-Mini kiristysholkki-istukka.

Tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka nro 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309757; 309758.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Standardi: DIN 6499 D

Kokonaispituus L: 19,1 mm

Ulko-Ø D: 16 mm

Kierre: 20

Suurin kiristysmomentti: 20 Nm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	19,1 mm
------------------	---------

Kierre	20
Ulko-Ø D	16 mm
Suurin kiristysmomentti	20 Nm
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

---

## Tarvikkeet

HiRunER-pyörävain momenttiavaimen Tyyppi 11M	309758 11M
HiRunER-pyörävain Tyyppi 11M	309757 11M