

Garant**ER-monomutteri mini HiRunER Mini kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille:
16M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309618 16M
GTIN	4062406243494
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kapea, symmetrinen malli.

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.

Sopii :

HiRunER-Mini kiristysholkki-istukka.

Tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukka nro 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309757; 309758.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Standardi: DIN 6499 D

Kokonaispituus L: 21,6 mm

Ulko-Ø D: 24 mm

Kierre: M24×0,75

Suurin kiristysmomentti: 30 Nm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	24 mm
----------	-------

ER-holkeille	16 mm
Kokonaispituus L	21,6 mm
Kierre	M24×0,75
Suurin kiristysmomentti	30 Nm
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
HiRunER-pyöräavain Tyyppi 16M	309757 16M
HiRunER-pyöräavain momenttiavaimeen Tyyppi 16M	309758 16M